



## Lixadora de banda pneumática, Tipo: 3260D12



### Dados do pedido

Número do pedido	079570 3260D12
GTIN	015451689629
Classe de artigo	03R

### Descrição

#### Modelo:

Robustas lixadoras de banda para utilização profissional.

- **Cabeça abrasiva rotativa orientável a 360°**
- **Substituição fácil dos abrasivos e braço de contacto**
- **Design simples e robusto**

Tamanho da cinta de lixa 13 × 305 mm

#### Material fornecido:

1 braço de contacto, cinta de lixa 13 × 305 mm.

### Descrição técnica

Ligação de ar comprimido	1/4 polegada
Peso	0,77 kg
Comprimento da fita	305 mm
quantidade de ar necessária máxima	1020 l/min
n.º máximo de rotações	26000 r,p,m,
vibração máxima conforme EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Designação do fabricante	3260D12
Potência de saída	300 W
Largura da fita	13 mm

Ruído de trabalho	81,5 dB(A)
Rosca de ligação	NPT
Alimentação de energia	Operado por ar comprimido
Tipo de produto	Lixadoras de banda