



Lixadora de banda pneumática, Tipo: 3260D12K



Dados do pedido

Número do pedido	079570 3260D12K
GTIN	015451689674
Classe de artigo	03R

Descrição

Modelo:

Robustas lixadoras de banda para utilização profissional.

- **Cabeça abrasiva rotativa orientável a 360°**
- **Substituição fácil dos abrasivos e braço de contacto**
- **Design simples e robusto**

Tamanho da cinta de lixa 3 × 305 mm, 8 × 305 mm, 13 × 305 mm, 16 × 305 mm

Material fornecido:

4 braços de contacto, cinta de lixa 3 × 305 mm, 8 × 305 mm, 13 × 305 mm, 16 × 305 mm.

Descrição técnica

Ruído de trabalho	81,5 dB(A)
Largura da fita	3, 13 16-19 mm
Rosca de ligação	NPT
Peso	0,77 kg
vibração máxima conforme EN	< 2,5 m/s ²
quantidade de ar necessária máxima	1020 l/min
Comprimento da fita	305 mm

Designação do fabricante	3260D12K
Ligação de ar comprimido	1/4 polegada
Potência de saída	300 W
n.º máximo de rotações	26000 r,p,m,
Alimentação de energia	Operado por ar comprimido
Tipo de produto	Lixadoras de banda

Acessórios

Lixadora de banda pneumática Tipo 3260D12	079570 3260D12
---	----------------