



Lixadora de banda pneumática, Tipo: 4200H18K



Dados do pedido

Número do pedido	079570 4200H18K
GTIN	015451689667
Classe de artigo	03R

Descrição

Modelo:

Robustas lixadoras de banda para utilização profissional.

- **Cabeça abrasiva rotativa orientável a 360°**
- **Substituição fácil dos abrasivos e braço de contacto**
- **Design simples e robusto**

Tamanho da cinta de lixa 3 × 457 mm, 13 × 457 mm, 16–19 × 457 mm

Material fornecido:

4 braços de contacto, cinta de lixa 3 × 457 mm, 13 × 457 mm, 16 × 457 mm, 17 × 457 mm, 18 × 457 mm, 19 × 457 mm.

Descrição técnica

Ligação de ar comprimido	1/4 polegada
Peso	1,39 kg
Comprimento da fita	457 mm
Potência de saída	400 W
Ruído de trabalho	78 dB(A)
vibração máxima conforme EN	< 2,5 m/s ²
n.º máximo de rotações	20000 r,p,m,

Rosca de ligação	NPT
quantidade de ar necessária máxima	1260 l/min
Designação do fabricante	4200H18K
Largura da fita	3, 13, 16-19 mm
Alimentação de energia	Operado por ar comprimido
Tipo de produto	Lixadoras de banda

Acessórios

Lixadora de banda pneumática Tipo 4200D24	079570 4200D24
---	----------------