

Retificadora excêntrica a ar comprimido, Tipo: R036CC2HL



Dados do pedido

Número do pedido	079657 R036CC2HL
GTIN	663023170909
Classe de artigo	03I

Descrição

Modelo:

Retificadora excêntrica potente com prato abrasivo de uretano. **Utilização confortável** graças à estrutura em compósito com peso reduzido e ao apoio para as mãos ergonómico. **Transmissão de ar comprimido robusta, silenciada e de baixa vibração** com cilindro de aço, baixo nível de ruído. Retificadora excêntrica potente para **aspiração externa**. Com elevação de 2,5 mm.

Instrução:

Ver n.º 567775 ou 567901 para discos abrasivos autoaderentes.

Descrição técnica

vibração máxima conforme EN	3,9 m/s ²
quantidade de ar necessária máxima	498 l/min
Curso	2,5 mm
n.º máximo de rotações	13000 r,p,m,
Ø do prato abrasivo	150 mm
Ruído de trabalho	82 dB(A)
Tipo de aspiração	Exterior

Peso	0,8 kg
Alimentação de energia	Operado por ar comprimido
Tipo de produto	Retificadoras excêntricas