



## Dados do pedido

Número do pedido	990604 500
GTIN	4058255012695
Classe de artigo	96P

## Descrição

### Modelo:

Estante com fundo inclinado/kanban que pode ser usada em ambos os lados, ideal para armazéns primeiro a entrar, primeiro a sair, pois as mercadorias armazenadas podem deslizar nas prateleiras lisas galvanizadas.

Estrutura de perfil em T e prateleira galvanizadas. Disponível com uma **carga máxima de prateleira de 150 kg por prateleira inclinada**. Os níveis de armazenamento podem ser ajustados numa grelha de 25 mm. Instalação rápida graças ao design de encaixe fácil. Pode ser usado em ambos os lados. **Carga: 1300 kg.**

Medidas de montagem de estante básica: 1360 mm.

As guias de separação horizontais podem ser ajustadas numa grelha de 50 mm. A barra de comprimento frontal está elevada 15 mm e, assim, impede que o produto caia.

### Descrição:

#### Medidas de montagem:

**Estante básica:** Comprimento nominal + 60 mm

**Estante adicional:** Comprimento nominal + 6 mm

**Profundidade total da estrutura:** Profundidade nominal + 36 mm

#### Utilização:

Armazenamento para recipientes de plástico, caixas de armazenamento, caixas de cartão, etc.

#### Material fornecido:

7 fundos inclinados com 8 guias de separação cada, 2 barras de comprimento, 2 guias laterais e 1 fundo de cobertura reto, incluindo os pés de fixação.

**Instrução:**

- **A fixação no chão e na parede não está incluída.**
- **Fixação ao chão adequada no n.º 990854.**
- **A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.**

**Descrição técnica**

Largura	1360 mm
Altura	2000 mm
Profundidade da estante	500 mm
Altura da estante	2000 mm
carga máxima do módulo	1300 kg
Largura da estante	1300 mm
Medidas de montagem, largura da estante de base	1360 mm
Montagem pelo cliente	sim
Número de prateleiras	7
Profundidade	536 mm
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal)	150 kg
Espessura da prateleira	25 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Modelo de montagem	Estante de encaixe
Material	galvanizado
Atributo do nome do produto	Largura 1300 mm
Tipo de produto	Estante de prateleiras inclinadas

**Acessórios**

Prateleira inclinada, galvanizada Profundidade 500	990612 500
--	------------