

NOVUS[®]

Dados do pedido

Número do pedido	078409 J-551
GTIN	4009729079331
Classe de artigo	07E

Descrição

Modelo:

Agrafador profissional fácil de usar e ergonómico para cravar grampos de arame fino e plano, bem como pregos.

- **Sistema de carregamento inferior para um carregamento rápido e sem problemas.**
- **Batente de distância para a aplicação em paralelo de filas de grampos.**
- **Ajuste da força de impacto.**
- **Desbloqueio de segurança patenteado.**
- **Bom acesso a áreas apertadas.**
- **Janela de inspeção do grampo para controlar a carga de agrafos.**

Potente agrafador sem fio profissional para uma fixação perfeita dos mais variados materiais.

Material fornecido:

Inclui 1 bateria de 18 V 2,0 Ah, carregador, agrafos e mala de transporte.

Instrução:

Para baterias sobresselentes, ver n.º 073870.

Descrição técnica

Alimentação de energia	A bateria recarregável
Número de baterias incluídas	1
Tipo de bateria	#lão de lítio

Peso	2,7 kg
tipo de grampo adequado	D, G, E
profundidade de inserção máxima dos grampos	14 mm
Designação do fabricante	J-214
Tensão da bateria	18 V
Capacidade da bateria	2 Ah
Versão	Agrafador sem fio
Tipo de produto	Agrafador

Acessórios

Pacote de bateriaLi-Power Capacidade da bateria 2	073870 2
Pacote de bateriaLi-Power Capacidade da bateria 4	073870 4
Pacote de bateriaLi-Power Capacidade da bateria 5,2	073870 5,2
Carregador de bateria Tipo ASC145	073890 ASC145
Carregador de bateria Tipo ASC55	073890 ASC55
Carregador de bateria Tipo ASC55-8	073890 ASC55-8