



## Dados do pedido

Número do pedido	070105 GSB18V45
GTIN	4059952635699
Classe de artigo	03B

## Descrição

### Modelo:

**Berbequim aparafusador de impacto sem fio Bosch** para as aplicações mais difíceis de aparafusamento, perfuração e perfuração com percussão.

- **O Electronic Cell Protection (ECP) protege a bateria contra sobreaquecimento e descarga profunda.**
- **O Electronic Motor Protection (EMP) protege o motor contra sobrecarga.**
- **Corte de binário mecânico de vários níveis.**
- **Clipe de cinto prático (não para 070104).**
- **Luz LED integrada, indicador do nível de carga da bateria.**
- **Bucha de aperto rápido.**

Aparafusadora sem fio robusta com motor de alto rendimento.

### Material fornecido:

Inclui 2x bateria de íões de lítio 18V/3,0 Ah, carregador e L-BOXX.

### Instrução:

Para baterias sobresselentes e carregadores adequados, ver a partir do n.º 073851 e 073866.

## Descrição técnica

vibração máxima conforme EN com função de abertura de furos por percussão

12,2 m/s<sup>2</sup>

binário máximo duro	45 Nm
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Bosch 18 V
Ø máximo da broca espiral em madeira	35 mm
Designação do fabricante	GSB 18V-45
vibração máxima conforme EN sem função de abertura de furos por percussão	<2,5 m/s <sup>2</sup>
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade	0 - 500 r,p,m,
Ø máximo da broca espiral em aço	10 mm
Capacidade da bateria	3 Ah
Tipo de bateria	lão de lítio
embalagem	Mala de sistema (L-Boxx)
Ø máximo da broca espiral em betão	10 mm
binário máximo suave	21 Nm
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Peso	1 kg
Design do motor	Motor sem escovas
Número de baterias incluídas	2
Área de aperto do mandril de aperto rápido	1,5 - 13 mm
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade	1900 r,p,m,
utilização típica	Medium
Tensão da bateria	18 V
Tipo de produto	Berbequim aparafusador de impacto