



Nível de bolha de ar eletrónico de metal leve, Comprimento: 250



Dados do pedido

Número do pedido	467545 250
GTIN	4007368097167
Classe de artigo	46M

Descrição

Modelo:

Mede eletronicamente o ângulo e exibe-o digitalmente. O computador de medição pode ser calibrado em questão de segundos, tanto na posição horizontal como na vertical. Graças a, respetivamente, um nível de bolha horizontal e um nível de bolha vertical, também pode ser usado de forma convencional. Autonomia muito longa devido a pilha de grande capacidade. Perfil de 4 câmaras robusto revestido a pó com 2 superfícies de medição fresadas.

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui pilha n.º 081551 6LR61, em tubo roscado de plástico transparente resistente.

Descrição técnica

Tipo de proteção IP	IP 65
Alimentação de energia	A pilhas
Comprimento	250 mm
Número de pilhas incluídas	1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081551 6LR61
Limite de erro do módulo de eletrónica	0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) grau
Limite de erro na posição normal e na posição invertida	0,5 mm/m
Tecnologia de medição	digital
Calibração	H2

Tipo de produto

Nível de bolha de ar

Prestações de serviços

0,40

026660 0,40