



## Dados do pedido

Número do pedido	070231 GAS1812MC
GTIN	4059952552682
Classe de artigo	03B

## Descrição

### Modelo:

Aspirador de pó sem fio para aspiração móvel. Transporte fácil e manuseamento confortável através de correias de transporte em que o aspirador de pó pode ser pendurado. Aspirador sem fio da classe M de proteção contra pó.

- **Facilita o trabalho com o sistema de arranque automático sem fio da Bosch.**
- **Poder de sucção inteligente graças ao motor sem escovas.**

### Material fornecido:

**Sem bateria e sem carregador.**

### Instrução:

Para baterias sobresselentes e carregadores adequados, ver n.º 073851 – 073866. Para o sistema de arranque automático adequado, ver n.º 070237ff.

## Descrição técnica

Alimentação de energia	A bateria recarregável
Comprimento da mangueira de sucção	1,6 m
Designação do fabricante	GAS 1812 MC
Tensão da bateria	18 V

Volume do recipiente	8 l
Tipo de bateria	lão de lítio
Fluxo volumétrico	1800 l/min
Peso sem bateria	8 kg
Número de baterias incluídas	0
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Bosch 18 V
Tipo de produto	Aspiradores húmidos e secos

## Acessórios

Bateria de iões de lítio Tipo de bateria, tensão da bateria B18	073851 B18
Bateria de iões de lítio Tipo de bateria, tensão da bateria B18	073853 B18
Bateria de iões de lítio Tipo de bateria, tensão da bateria B18	073854 B18
Carregador de bateria Tipo 1880CV	073866 1880CV
Carregador de bateria Tipo GAL18160C	073866 GAL18160C
Carregador de bateria Tipo GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80