

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 25/16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	251707 25/16
GTIN	4045197651044
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Largura funcional L ₄	32 mm
Calço	259031 39
Tamanho da haste	25 mm
Garra de aperto	259038 2
Parafuso para garra de aperto	259021 1
Parafuso para calço	259025 3
Pastilha de corte reversível adequada	VN.. 1604..
Código ISO do suporte	MVJNR/L 2525M16
Tamanho da placa	16 mm
Comprimento da cabeça L ₁	32 mm
Comprimento total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior

Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Calço Tipo 39	259031 39
Garra de aperto Tipo 2	259038 2
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Parafuso para garra de aperto Tipo 1	259021 1
Parafuso para calço Tipo 3	259025 3
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500