

Conjunto sem alojamento Ø 9,75 – 101,1 mm



Dados do pedido

Número do pedido	237539
GTIN	4045197584205
Classe de artigo	29W

Descrição

Modelo:

Ferramenta de fuso de precisão ER plus pode ser adaptada diretamente a um mandril de pinça de aperto ER40.

Utilização:

Para aços de extração com Ø de haste de 16 mm e suporte de pastilha reversível.

Expansível com adaptador e suporte para pastilhas de corte reversíveis até Ø 152,1 mm.

Precisão de avanço de 0,01 mm/com nóvio, 0,002 mm em Ø.

Barras de mandril com pastilha reversível ISO adequada do tipo **CC..0602**.

Suporte de pastilha reversível com pastilha reversível ISO adequada do tipo **CC..09T3**.

Material fornecido:

cada 1 barra de mandril (comprimento de extração máx.): N.º 237630 barra de mandril Ø 9,75 – 20,1 mm (30 mm);

n.º 237634 barra de mandril Ø 19,75 – 30,1 mm (72 mm);

n.º 237640 barra de mandril Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm);

n.º 237642 barra de mandril Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 suporte de pastilha reversível: N.º 237645 para Ø 87,75 – 101,1 mm (com adaptador n.º 237534 até Ø 114,1 mm).

cada 1 pastilha reversível: N.º 260052 tam. CU7010 (ou utilizar CC..0602);

n.º 260058 tam. CU7010 (ou utilizar CC..09T3).

Peça sobresselente:

Para n.º 237630 – 237642: Parafuso para pastilhas reversíveis n.º 219830.

Para n.º 237645; 237531; 237532: Parafuso para pastilhas reversíveis n.º 219805.

Recomendação:

- **Pastilha reversível n.º 265340 tam. F (CBN) para materiais temperados.**
- **Pastilha reversível n.º 237695 tam. HB7015 para furos profundos e pequenas sobremedidas (bom controlo de aparas com força de corte reduzida).**

Instrução:

Durante o ciclo de extração, assegurar que a orientação das arestas de corte é de $\pm 20^\circ$!

Descrição técnica

Ligação	ER40
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Ferramenta de fuso