

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	112107 6-12
GTIN	4067263117735
Classe de artigo	11A

Descrição

Modelo:

Jogo de brocas de marcação NC em caixa de plástico.

Com superfícies de encabado conforme DIN 1835-B. Ponta de centragem exatamente ao centro com aresta transversal pequena e, por isso, picagem fácil e elevada precisão dimensional do furo de centragem. Grande estabilidade graças a sulcos de apara curtos.

Índice:

4 brocas de marcação NC n.º 112000.

Índice:

Cada 1 broca de marcação NC: Tam. 6; 8; 10; 12.

Material fornecido:

Jogo de brocas de marcação NC de 4 peças com caixa de plástico.

Instrução:

Usar a velocidade de rotação para o Ø do furo real (geralmente não para o Ø exterior do furo).

Descrição técnica

Ø nominal D_c	10 mm
Ø nominal D_c	6 mm
Ø nominal D_c	8 mm

Ø nominal D _c	12 mm
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS E
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Tolerância de Ø nominal	h6
Ângulo da ponta	90 grau
Haste	DIN 1835 B com h6
Número de arestas de corte Z	2
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Broca de marcação

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado	70	N
Alumínio (apara curta)	adequado	45	N
Aço < 500 N/mm ²	adequado	40	P
Aço < 750 N/mm ²	adequado	30	P
Aço < 900 N/mm ²	adequado	25	P
Aço < 1100 N/mm ²	adequado	10	P
Aço < 1400 N/mm ²	adequado	8	P
INOX < 900 N/mm ²	adequado	12	M
INOX > 900 N/mm ²	adequado	8	M
CuZn	adequado	80	N
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		

Acessórios

Broca de marcação NC HSS-E90° N Ø DC h6 10	112000 10
Broca de marcação NC HSS-E90° N Ø DC h6 12	112000 12
Broca de marcação NC HSS-E90° N Ø DC h6 6	112000 6
Broca de marcação NC HSS-E90° N Ø DC h6 8	112000 8
Broca de marcação NC HSS-E-PM90° N Ø DC h6 10	112060 10
Broca de marcação NC HSS-E-PM90° N Ø DC h6 12	112060 12
Broca de marcação NC HSS-E-PM90° N Ø DC h6 6	112060 6
Broca de marcação NC HSS-E-PM90° N Ø DC h6 8	112060 8