

## Retificadora excêntrica a ar comprimido, Tipo: R036CS1HL



### Dados do pedido

Número do pedido	079657 R036CS1HL
GTIN	663023170978
Classe de artigo	03I

### Descrição

#### Modelo:

Retificadora excêntrica potente com prato abrasivo de uretano. **Utilização confortável** graças à estrutura em compósito com peso reduzido e ao apoio para as mãos ergonómico. **Transmissão de ar comprimido robusta, silenciada e de baixa vibração** com cilindro de aço, baixo nível de ruído. Retificadora excêntrica potente com **autoaspiração** para superfícies limpas em profundidade. Com elevação de 5 mm.

#### Instrução:

Ver n.º 567775 ou 567901 para discos abrasivos autoaderentes.

### Descrição técnica

Tipo de aspiração	Autoaspiração
vibração máxima conforme EN	3,9 m/s <sup>2</sup>
quantidade de ar necessária máxima	498 l/min
Curso	5 mm
Ø do prato abrasivo	150 mm
Peso	0,9 kg
Ruído de trabalho	82 dB(A)

n.º máximo de rotações	13000 r,p,m,
Tipo de produto	Retificadoras excêntricas