



Dados do pedido

Número do pedido	091449 30
GTIN	5036108368273
Classe de artigo	04J

Descrição

Modelo:

A coleção Portwest WX3™ é fabricada a partir de **tecido inerente de 280 g Modaflame™** e combina vestuário de proteção robusto com conforto e estética. A propriedade inerente assegura que as propriedades retardantes de chamas permanecem intactas. As **aplicações em tecido elástico** oferecem uma excelente flexibilidade em áreas sujeitas a alta atividade, tornando o trabalho diário mais fácil. As soluções de design sofisticado para a bainha, fechos e bolsos garantem um ajuste e segurança inigualáveis.

As calças de trabalho oferecem alto conforto graças ao **cós elástico lateral** e às **aplicações em tecido elástico**.

- **Bolso para régua desdobrável e vários bolsos para espaço de armazenamento suficiente.**
- **Bolsos de joelheiras com ajuste de altura para duas opções de posicionamento.**
- **Bainha ajustável para diferentes comprimentos de pernas.**

Norma:

- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
- EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2
- EN 1149-5
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 6.4 Cal/cm²
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Typ PB 6
- ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.4 Cal/cm² (HAF 75.8%)

Descrição técnica

Género	Homens
Tamanho de confeção polegadas	30
Composição do tecido	60% modacrílico
Composição do tecido	39% algodão
Composição do tecido	1% fibra de carbono
Gramatura do material/densidade do tecido	280 g/m ²
Vestuário standard	Norma Oeko-Tex 100
Lavar	Roupa de cor a 60 °C
Vestuário conforme	DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas
Vestuário conforme	DIN EN ISO 11611 proteção durante soldagem
Vestuário conforme	DIN EN ISO 11612 proteção contra chamas e calor
Cor	preto/antracite
Norma	EN 13034-6
Norma	EN IEC 61482-2
Tipo de produto	Calças refletoras