



Dados do pedido

Número do pedido	966286 1
GTIN	4031405520837
Classe de artigo	98G

Descrição

Modelo:

Escada de plataforma de acesso unilateral com 2 corrimões de alumínio com plataforma trapezoidal. Com degraus estriados de 80 mm de profundidade (espaçamento entre degraus de 235 mm), ligação entre as travessas e os degraus 4 vezes rebordada. Proteção contra abertura com 2 cintas de poliéster de alta resistência.

Com bandeja prática (350 × 200 mm) e articulação do escadote com "safe-cap". Flexivelmente expansível com peças de encaixe opcionais, peças de encaixe sob o n.º 966288.

Norma:

EN 131

Descrição técnica

Material	Alumínio
Comprimento da escada	1,43 m
Largura da área de base	0,57 m
Bandeja de armazenamento disponível	sim
Altura da plataforma sem corrimão	0,69 m

Plataforma disponível	sim
móvel	não
Altura de trabalho aprox.	2,7 m
Acessibilidade	de um lado
Altura da travessa	73 mm
Número de degraus incluindo plataforma	3
Corrimão	2
Comprimento L	1,43 m
Profundidade dos degraus	80 mm
Peso	9,5 kg
Capacidade de carga do equipamento de ascensão	150 kg
Tipo de produto	Escada de plataforma