



## Dados do pedido

Número do pedido	966305 2100
GTIN	4031405951013
Classe de artigo	98G

## Descrição

### Modelo:

Andaime rolante feito de tubo redondo de alumínio estável com peças de estrutura soldadas. Com pranchas de alumínio e guarda-corpo pintado a pó com proteção intermédia integrada como sistema antiqueda. Usando um método 3-T, montagem e desmontagem simples e seguras de nível a nível por uma pessoa, utilização por até 2 pessoas. Montagem sem ferramentas graças aos conectores e fechos rápidos. O baixo peso das peças individuais permite um manuseamento fácil e um transporte e armazenamento que necessitam de pouco espaço. As peças individuais podem ser empilhadas umas nas outras de modo compacto e utilizadas como carros de transporte. Com lanças triangulares dobráveis com base giratória para uma elevada flexibilidade e estabilidade - ideal também para a montagem junto à parede ou para deslocar em passagens apertadas.

Incluindo 4 rodas orientáveis com  $\varnothing$  125 mm, com travão de imobilização, introdução centrada da carga e fusos. Ajuste de altura com compensação de nível.

### Norma:

DIN EN 1004, Lastklasse/Gerüstgruppe 3, belastbar bis  $2,0 \text{ kN/m}^2$ .

## Descrição técnica

Altura de trabalho aprox.	4,1 m
---------------------------	-------

Altura do andaime	3,3 m
Altura da plataforma	2100 mm
móvel	sim
Número de rodízios	4
Largura da plataforma	1200 mm
Profundidade da plataforma	600 mm
Peso	80 kg
Dimensões de transporte	1400×800×700 mm
Capacidade de carga do equipamento de ascensão	200 kg
Tipo de produto	Andaime