



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



## Dados do pedido

Número do pedido	966305 3100
GTIN	4031405951020
Classe de artigo	98G

## Descrição

### Modelo:

Andaime rolante feito de tubo redondo de alumínio estável com peças de estrutura soldadas. Com pranchas de alumínio e guarda-corpo pintado a pó com proteção intermédia integrada como sistema antiqueda. Usando um método 3-T, montagem e desmontagem simples e seguras de nível a nível por uma pessoa, utilização por até 2 pessoas. Montagem sem ferramentas graças aos conectores e fechos rápidos. O baixo peso das peças individuais permite um manuseamento fácil e um transporte e armazenamento que necessitam de pouco espaço. As peças individuais podem ser empilhadas umas nas outras de modo compacto e utilizadas como carros de transporte. Com lanças triangulares dobráveis com base giratória para uma elevada flexibilidade e estabilidade - ideal também para a montagem junto à parede ou para deslocar em passagens apertadas.

Incluindo 4 rodas orientáveis com Ø 125 mm, com travão de imobilização, introdução centrada da carga e fusos. Ajuste de altura com compensação de nível.

### Norma:

DIN EN 1004, Lastklasse/Gerüstgruppe 3, belastbar bis 2,0 kN/m<sup>2</sup>.

## Descrição técnica

móvel	sim
-------	-----

Número de rodízios	4
Peso	102 kg
Profundidade da plataforma	600 mm
Largura da plataforma	1200 mm
Altura da plataforma	3100 mm
Altura do andaime	4,3 m
Altura de trabalho aprox.	5,1 m
Dimensões de transporte	1400×800×900 mm
Capacidade de carga do equipamento de ascensão	200 kg
Tipo de produto	Andaime