

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	237569
GTIN	4045197602039
Classe de artigo	29W

Descrição

Modelo:

For \varnothing 9.75 – 164 mm, with a boring bar and accessories in a case. **Can be extended** with the bridge No. 237560 to \varnothing 320 mm.

Adjustment accuracy 0.01 mm per graduation / with vernier 0.002 mm on the \varnothing .

Material fornecido:

cada 1 barra de mandrilar (comprimento de extração máx.): N.º 237630 \varnothing 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n.º 237632 \varnothing 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

n.º 237634 \varnothing 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n.º 237636 \varnothing 24,75 – 30,1 mm (82 mm);

n.º 237640 \varnothing 29,75 – 48,1 mm (85 mm); N.º 237642 \varnothing 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 ponte: N.º 237647 para alargamento do \varnothing de 86 – 164 mm.

1 suporte de pastilha reversível para ponte: N.º 237564 06

1 pastilha reversível: N.º 260052 tam. CU7010 (CCMT 060204)

Descrição técnica

Ligação	HW63
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Ferramenta de fuso

