



## Dados do pedido

Número do pedido	465550 D5
GTIN	7640180531241
Classe de artigo	47C

## Descrição

### Modelo:

Caixa de plástico resistente a impactos com teclado de símbolos fácil de usar. **Ótica de vidro Leica** de alta qualidade numa **caixa de magnésio** particularmente estável e resistente à temperatura. Ecrã a cores iluminado e rotativo para ótima legibilidade. Tecnologia Power Range™ para medições **até 150 m sem painel-alvo**. Classe de laser 2 testada de acordo com a norma ISO 16331-1.

### Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

### Material fornecido:

Estojo de proteção e pulseira.

### Instrução:

Transferência de dados via Bluetooth® Smart também para smartphone com a aplicação Leica "DISTO™ Plan" (Android versão 4.3 ou posterior, Apple a partir do iPhone 4s). Crie facilmente esboços.

## Descrição técnica

Tipo de bateria	lão de lítio
Tipo de proteção IP	IP 65
Alimentação elétrica	Li-Ion
Peso	180 g
medição indireta (Pitágoras)	sim
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Interface	Interface Bluetooth
Comprimento	144 mm

Medidor de distâncias digital com zoom	quádruplo
Série	DISTO™
Rosca de tripé	1/4 UNC polegada
Largura	60 mm
Acesso às últimas medições	sim
Precisão de medição	±1,0 mm
Alcance	200 m
Altura	24 mm
Cálculo de áreas e volumes	sim
peça terminal multifuncional	sim
Adição/subtração	sim
Medição mínima/máxima	sim
Sensor de inclinação	360 grau
Leitura comutável	mm/polegada
Classe laser conforme IEC 825-1	2
Tipo de produto	Distanciómetro