



Dados do pedido

Número do pedido	465550 X6
GTIN	7640180531258
Classe de artigo	47C

Descrição

Modelo:

Caixa de plástico resistente a impactos com teclado de símbolos fácil de usar. **Ótica de vidro Leica** de alta qualidade numa **caixa de magnésio** particularmente estável e resistente à temperatura. Ecrã a cores iluminado e rotativo para ótima legibilidade. Tecnologia Power Range™ para medições **até 150 m sem painel-alvo**. Classe de laser 2 testada de acordo com a norma ISO 16331-1.

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Estojo de proteção e pulseira.

Instrução:

Transferência de dados via Bluetooth® Smart também para smartphone com a aplicação Leica "DISTO™ Plan" (Android versão 4.3 ou posterior, Apple a partir do iPhone 4s). Crie facilmente esboços.

Descrição técnica

Medidor de distâncias digital com zoom	quádruplo
--	-----------

Comprimento	155 mm
Série	DISTO™
Largura	68 mm
medição indireta (Pitágoras)	sim
Adição/subtração	sim
Medição mínima/máxima	sim
Interface	Interface Bluetooth
Peso	230 g
Sensor de inclinação	360 grau
Tipo de bateria	lão de lítio
Tipo de proteção IP	IP 65
Altura	25 mm
Rosca de tripé	1/4 UNC polegada
Precisão de medição	±1,0 mm
Alimentação elétrica	Li-Ion
Acesso às últimas medições	sim
Cálculo de áreas e volumes	sim
Alcance	250 m
peça terminal multifuncional	sim
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Leitura comutável	mm/polegada
Classe laser conforme IEC 825-1	2
Tipo de produto	Distanciómetro