

**Suporte de torneamento, neutro, Tamanho da haste/placa: 25/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	251712 25/16
GTIN	4045197649768
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Comprimento total L dos suportes neutros	150 mm
Projeção L <sub>1</sub> dos suportes neutros	45 mm
Largura funcional L <sub>4</sub> dos suportes neutros	12,5 mm
Parafuso para calço	259025 3
Tamanho da haste	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VN.. 1604..
Garra de aperto	259038 2
Código ISO do suporte	MVVNN 2525M16
Calço	259031 39
Tamanho da placa	16 mm
Parafuso para garra de aperto	259021 1
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	neutro
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste $\kappa$	93 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

## Acessórios

Parafuso para garra de aperto Tipo 1	259021 1
Calço Tipo 39	259031 39
Parafuso para calço Tipo 3	259025 3
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Garra de aperto Tipo 2	259038 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500