

Garant


Dados do pedido

Número do pedido	237541 BT40
GTIN	4045197608505
Classe de artigo	29W

Descrição

Modelo:

For \varnothing 9.75 – 164 mm, with fine boring head No. 237546, boring bar and accessories in a case.

Can be extended with the bridge No. 237560 to \varnothing 320 mm.

Adjustment accuracy 0.01 mm per graduation / with vernier 0.002 mm on the \varnothing .

Material fornecido:

1 cabeça de fuso: N.º 237546 BT40

cada 1 barra de mandrilar (comprimento de extração máx.): N.º 237630 \varnothing 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n.º 237632 \varnothing 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

n.º 237634 \varnothing 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n.º 237636 \varnothing 24,75 – 30,1 mm (82 mm);

n.º 237640 \varnothing 29,75 – 48,1 mm (85 mm); N.º 237642 \varnothing 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 ponte: N.º 237647 para alargamento do \varnothing de 86 – 164 mm.

1 suporte de pastilha reversível para ponte: N.º 237564 06

1 pastilha reversível: N.º 260052 tam. CU7010 (CCMT 060204)

Descrição técnica

Ligação	BT40
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Ferramenta de fuso

Acessórios

Barra de mandrilar	237634
Suporte de inserção para pontes Tipo 06	237564 06
Barra de mandrilar ajustável	237640
Ponte	237647
Barra de mandrilar ajustável	237642
Barra de mandrilar	237632
Cabeça de fuso Ø 9,75 – 320 mm Ligação BT40	237546 BT40
CC.T 060204 Tipo CU7010	260052 CU7010
Barra de mandrilar	237630
Barra de mandrilar	237636
Conjunto sem alojamento Ø 9,75 – 164 mm	237569