

Garant


Dados do pedido

Número do pedido	237541 HSK63
GTIN	4045197608512
Classe de artigo	29W

Descrição

Modelo:

For \varnothing 9.75 – 164 mm, with fine boring head No. 237546, boring bar and accessories in a case.

Can be extended with the bridge No. 237560 to \varnothing 320 mm.

Adjustment accuracy 0.01 mm per graduation / with vernier 0.002 mm on the \varnothing .

Material fornecido:

1 cabeça de fuso: N.º 237546 HSK63

cada 1 barra de mandrilar (comprimento de extração máx.): N.º 237630 \varnothing 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n.º 237632 \varnothing 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

n.º 237634 \varnothing 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n.º 237636 \varnothing 24,75 – 30,1 mm (82 mm);

n.º 237640 \varnothing 29,75 – 48,1 mm (85 mm); N.º 237642 \varnothing 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 ponte: N.º 237647 para alargamento do \varnothing de 86 – 164 mm.

1 suporte de pastilha reversível para ponte: N.º 237564 06

1 pastilha reversível: N.º 260052 tam. CU7010 (CCMT 060204)

Descrição técnica

Ligação	HSK63
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Ferramenta de fuso

Acessórios

Barra de mandrilar ajustável	237640
Barra de mandrilar	237632
Barra de mandrilar	237630
Cabeça de fusoØ 9,75 – 320 mm Ligação HSK63	237546 HSK63
Barra de mandrilar	237636
CC.T 060204 Tipo CU7010	260052 CU7010
Barra de mandrilar ajustável	237642
Barra de mandrilar	237634
Suporte de inserção para pontes Tipo 06	237564 06
Ponte	237647
Conjunto sem alojamentoØ 9,75 – 164 mm	237569