



Dados do pedido

Número do pedido	086260 1,5
GTIN	2050001735836
Classe de artigo	08Z

Descrição

Modelo:

Cintas redondas extremamente resistentes (EN 1492-2) com revestimento simples sem costuras e resistente à abrasão.

Utilização:

Para levantar e mover componentes.

Instrução:

Opções de fornecimento até às seguintes cargas de elevação: 150 t (poliéster), 180 t (Dyneema).

Descrição técnica

Comprimento circunferencial	3 m
Comprimento útil	1,5 m
Largura da linga	54 mm
Capacidade de carga simples direta WLL	3000 kg
Capacidade de carga simples amarrada WLL	2400 kg
Capacidade de carga dupla WLL até 7°	6000 kg
Capacidade de carga duplicada WLL 7° – 45°	4200 kg
Capacidade de carga duplicada WLL 45° – 60°	3000 kg
Tipo de produto	Cinta redonda