


**Pastilha de corte reversível KOMET® Unisix®, BK79, Designação do tipo W29: 18-130****Dados do pedido**

Número do pedido	237050 18-130
GTIN	4047109069916
Classe de artigo	24T

**Descrição****Indicado para:**

N.º 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

**Instrução:**

**Os valores de referência de aplicação indicados referem-se à KUB Trigon®.**

Devido à geometria especial das arestas, só pode ser usada para brocas maciças KOMET® KUB de corte à direita.

**Descrição técnica**

Designação	18-130
Avanço f em aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/U
Código ISO da pastilha de corte reversível	WOEX 040304
Tipo	BK79
Tipo	INOX
Óleo de corte	HM

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para furar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
máximo a molhado	adequado		