

Ficha de dados

Garant

Cabeça de mandrilas Ø 9,75 – 152,1 mm, Ligação: ER40



Dados do pedido

Número do pedido	237513 ER40
GTIN	4045197608581
Classe de artigo	29W

Descrição

Indicado para:

Parafuso para pastilhas reversíveis n.º 219805.

Nota:

Suporte de pastilha reversível 237531 para extensão para o intervalo de Ø de 105,75 – 119,1 mm (até 132,1 com adaptador 237534).

Suporte de pastilha reversível 237532 para extensão para o intervalo de Ø de 125,75 – 139,1 mm (até 152,1 com adaptador 237534).

Descrição técnica

Ø exterior D ₁	63 mm
Ligação	ER40
Comprimento útil L ₁	50,5 mm
Norma	ISO 15488-B
Tipo de produto	Ferramenta de fuso