

Cabeça de fuso Ø 9,75 – 320 mm, Ligação: SK40**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 237546 SK40 |
| GTIN | 4045197608536 |
| Classe de artigo | 29W |

Descrição**Modelo:**

Como monobloco ou com ligação HW63. Com fornecimento de refrigerante interno.

Peça sobresselente:

Parafuso para pastilhas reversíveis n.º 219830.

Descrição técnica

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Ligação | SK40 |
| Ø exterior D ₁ | 63 mm |
| Comprimento útil L ₁ | 81 mm |
| Projeção A | 91 mm |
| Refrigeração interior | sim |
| Tipo de produto | Ferramenta de fuso |