

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 20/16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	251706 20/16
GTIN	4045197651013
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	VN.. 1604..
Parafuso para calço	259025 3
Tamanho da haste	20 mm
Código ISO do suporte	MVJNR/L 2020K16
Tamanho da placa	16 mm
Largura funcional L ₄	25 mm
Parafuso para garra de aperto	259021 1
Garra de aperto	259038 2
Comprimento da cabeça L ₁	32 mm
Calço	259031 39
Comprimento total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Aplicação	Faceamento

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso para garra de aperto Tipo 1	259021 1
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Parafuso para calço Tipo 3	259025 3
Garra de aperto Tipo 2	259038 2
Calço Tipo 39	259031 39
Chave de parafusos dinamométricacom escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500