

DC.T 11T304, Tipo: HU7310**Dados do pedido**

Número do pedido	260462 HU7310
GTIN	4045197669766
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Condição de corte	contínuo
Quebra-aperas	AM
Velocidade de corte v_c aplicação principal	350 - 600 m/min
Raio do canto	0,4 mm
Aplicação principal	N
Profundidade de corte a_p	0,1 - 4 mm
Avanço f	0,05 - 0,5 mm/U
Tipo	HU7310
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Revestimento	sem revestimento
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCGT 11T304

Número de trocas/cortes	2
Tolerância	G
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar