

DC.T 11T304, Tipo: HB7310**Dados do pedido**

Número do pedido	260462 HB7310
GTIN	4045197669742
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Raio do canto	0,4 mm
Avanço f	0,05 - 0,5 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	350 - 600 m/min
Quebra-aperas	AM
Aplicação principal	N
Condição de corte	contínuo
Profundidade de corte a_p	0,1 - 4 mm
Tipo	HB7310
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCGT 11T304
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	G
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar