

**DC.T 11T308, Tipo: HB7310****Dados do pedido**

Número do pedido	260464 HB7310
GTIN	4045197669926
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	350 - 600 m/min
Condição de corte	contínuo
Raio do canto	0,8 mm
Profundidade de corte $a_p$	0,1 - 4 mm
Aplicação principal	N
Quebra-aperas	AM
Avanço f	0,05 - 0,5 mm/U
Tipo	HB7310
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCGT 11T308
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	G
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar