

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	274139 10
GTIN	4067263118565
Classe de artigo	21U

## Descrição

**Modelo:**

Ferramenta de cópia rotativa modular para profundidades de corte até 70 mm.

**Utilização:**

Em combinação com o suporte de aperto n.º 274004 ou, em alternativa, com o adaptador n.º 274003 e o suporte de base correspondente para lâminas de incisão.

**Atenção:**

Sem parafusos de montagem (fornecidos com os suportes).

## Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 1
Parafuso para calço	269013 2
Pastilha de corte reversível adequada	RC.X 1003
Calço	269005 11
$t_{\text{máx.}}$	60 mm
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Lâmina de incisão

