

DC.T 11T304, Tipo: CA510**Dados do pedido**

Número do pedido	260490 CA510
GTIN	4960664697618
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Raio do canto	0,4 mm
Condição de corte	contínuo
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Quebra-aperas	GK
Aplicação principal	P
Profundidade de corte a_p	0,5 - 3 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	140 - 450 m/min
Tipo	CA510
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T304
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar