

Cabeça de fuso Ø 9,75 – 88,1 mm, Ligação: HW63**Dados do pedido**

Número do pedido	237591 HW63
GTIN	4045197608444
Classe de artigo	29W

Descrição**Modelo:**

Como monobloco ou com ligação HW63. Com fornecimento de refrigerante interno. Formato compacto.

Utilização:

Para aços de extração com Ø de haste de 16 mm e pontes de perfuração de precisão. Com partilhas de corte reversíveis ISO **tipo CC..0602...**

Recomendação:

De preferência, com pastilha reversível n.º 237695 e N.º 237696.

Descrição técnica

Ø exterior D ₁	55 mm
Ligação	HW63
Projeção A	50 mm
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Ferramenta de fuso