

Cabeça de fuso Ø 9,75 – 88,1 mm, Ligaç o: SK40**Dados do pedido**

N�mero do pedido	237591 SK40
GTIN	4045197608451
Classe de artigo	29W

Descri o**Modelo:**

Como monobloco ou com liga o HW63. Com fornecimento de refrigerante interno. Formato compacto.

Utiliza o:

Para a os de extra o com Ø de haste de 16 mm e pontes de perfura o de precis o. Com partilhas de corte revers veis ISO **tipo CC..0602...**

Recomenda o:

De prefer ncia, com pastilha revers vel n.  237695 e N.  237696.

Descri o t cnica

Liga�o	SK40
Comprimento �til L ₁	69 mm
Ø exterior D ₁	55 mm
Proje�o A	90 mm
Refrigera�o interior	sim
Tipo de produto	Ferramenta de fuso