

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	237581 HSK63
GTIN	4045197607799
Classe de artigo	29W

Descrição

Modelo:

With fine boring head No. 237591, boring bars and accessories in a case. **Adjustment accuracy 0.01 mm per graduation / with vernier 0.002 mm on the Ø.**

Ø adjustment with minimum backlash.

For Ø 9.75 – 30.1 mm

Material fornecido:

1 cabeça de fuso: N.º 237591 HSK63

cada 1 barra de mandrilar (comprimento de extração máx.): N.º 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n.º 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

n.º 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n.º 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 suporte de pastilha reversível para ponte: N.º 237564 06

1 pastilha reversível: N.º 260052 tam. CU7010 (CCMT 060204)

Descrição técnica

Ligação	HSK63
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Ferramenta de fuso

Acessórios

Cabeça de fuso Ø 9,75 – 88,1 mm Ligação HSK63	237591 HSK63
Barra de mandrilar	237630
CC.T 060204 Tipo CU7010	260052 CU7010
Barra de mandrilar	237634
Conjunto sem alojamento Ø 9,75 – 30,1 mm	237598