

CNGA 120408, KBN35M, Tipo: MET**Dados do pedido**

Número do pedido	255617 MET
GTIN	4960664544042
Classe de artigo	25H

Descrição**Modelo:**

Pastilhas reversíveis de CBN revestidas com **MEGACOAT**. MultiEdge Tough; 2 ou 3 arestas de corte por pastilha reversível com chanfradura especial para otimização de cortes interrompidos.

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 180 m/min
Profundidade de corte a_p	0,1 - 0,3 mm
Modelo das arestas de corte	MET
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Avanço f	0,1 - 0,2 mm/U
Raio do canto	0,8 mm
Tipo	KBN35M
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	CBN

Código ISO da pastilha de corte reversível	CNGA 120408
Número de trocas/cortes	2
Atributo do nome do produto	KBN35M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
interrompido	adequado		
seco	adequado		