

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	237586 SK40
GTIN	4045197608413
Classe de artigo	29W

Descrição

Modelo:

With fine boring head No. 237591, boring bars and accessories in a case. **Adjustment accuracy 0.01 mm per graduation / with vernier 0.002 mm on the Ø.**

Ø adjustment with minimum backlash.

For Ø 9.75 – 88.1 mm

Material fornecido:

1 cabeça de fuso: N.º 237591 SK40

cada 1 barra de mandrilar (comprimento de extração máx.): N.º 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n.º 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

n.º 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n.º 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

cada 1 barra de mandrilar (comprimento de extração máx.): N.º 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); n.º 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 suporte de pastilha reversível para ponte: N.º 237564 06

1 pastilha reversível: N.º 260052 tam. CU7010 (CCMT 060204)

Descrição técnica

Ligação	SK40
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Ferramenta de fuso

Acessórios

Barra de mandrilar	237632
Barra de mandrilar ajustável	237640
Barra de mandrilar	237634
Barra de mandrilar	237636
Barra de mandrilar ajustável	237642
Cabeça de fuso Ø 9,75 – 88,1 mm Ligação SK40	237591 SK40
CC.T 060204 Tipo CU7010	260052 CU7010
Barra de mandrilar	237630
Conjunto sem alojamento Ø 9,75 – 88,1 mm	237599