

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 25/10mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260606 25/10
GTIN	4045197655370
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	10 mm
Tamanho da haste	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	RC.X 1003
Parafuso para calço	269013 2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Largura funcional L_4	32 mm
Código ISO do suporte	SRGCR/L 2525M10
Comprimento da cabeça L_1	21 mm
Calço	269005 11
Comprimento total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	30 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior

Tipo de produto

Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso para calço Tipo 2	269013 2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 2	269028 2
Calço Tipo 11	269005 11
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Chave de parafusos dinâmometrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500