



Dados do pedido

Número do pedido	465570 GMS120-27
GTIN	4053423255331
Classe de artigo	46T

Descrição

Modelo:

Localização fiável de objetos em locais profundos até 120 mm de profundidade. Três modos de deteção (construção a seco, metal, modo para linhas condutoras de tensão) para diversas aplicações. Deteção mais fiável de objetos através de sinais óticos e acústicos. Indicação precisa do centro do objeto. O ponto central do objeto procurado pode ser simplesmente marcado através da abertura da marcação. Visor grande e iluminado. Superfície softgrip para uma melhor aderência.

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Material fornecido:

Pilha n.º 081551 tam. LR6, estojo protetor.

Descrição técnica

Capacidade de cobertura do aço	100 mm
Capacidade de cobertura do cobre	120 mm
Capacidade de cobertura da madeira	30 mm

Tipo de proteção IP	IP 54
Peso	270 g
Faixa de medição	120 mm
Alimentação de energia	A pilhas
Largura	113 mm
Altura	78 mm
Comprimento	208 mm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081551 LR6
Capacidade de cobertura dos cabos condutores de corrente	50 mm
Tipo de produto	Localizador