



Dados do pedido

Número do pedido	984151 714
GTIN	4251138221270
Classe de artigo	97S

Descrição

Modelo:

Lava-olhos para interior com cabeças de chuveiro de alto desempenho para um jato de água limitado e uniforme. Com regulador de volume automático integrado para a altura correta do jato, independente da pressão da água, bem como um sistema de prevenção de refluxo integrado para a proteção da rede de água potável. As mangas de borracha à volta da cabeça do chuveiro protegem a pessoa que procura ajuda contra ferimentos por choque. As tampas antipoeira abrem automaticamente com a pressão da água quando o lava-olhos é acionado. Orifícios grandes nas cabeças de chuveiro evitam a estagnação da água e, portanto, a formação de calcário. Com 2 cabeças de chuveiro, com ângulo de 45°

Norma:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263

Descrição técnica

Pressão de fluxo	2,5 - 5 bar
Pressão de fluxo	36,26 - 72,52 psi
Situação de montagem	de instalação na parede
Situação de montagem	montado na mesa

Valor de fluxo	14 l/min
Profundidade	65 mm
Peso	0,95 kg
Altura	310 mm
Função	Lava-olhos
Função	Duche de mãos
Largura	145 mm
Rosca de ligação BSP	1/2 IG polegada
Tipo de produto	Lava-olhos