



## Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 984152 300    |
| GTIN             | 4251138218171 |
| Classe de artigo | 97S           |

## Descrição

### Modelo:

Lava-olhos para interior com cabeças de chuveiro de alto desempenho para um jato de água limitado e uniforme. Com regulador de volume automático integrado para a altura correta do jato, independente da pressão da água, bem como um sistema de prevenção de refluxo integrado para a proteção da rede de água potável. As mangas de borracha à volta da cabeça do chuveiro protegem a pessoa que procura ajuda contra ferimentos por choque. As tampas antipoeira abrem automaticamente com a pressão da água quando o lava-olhos é acionado. Orifícios grandes nas cabeças de chuveiro evitam a estagnação da água e, portanto, a formação de calcário. Com 2 cabeças de chuveiro, bacia coletora e alavanca PUSH fotoluminescente

### Norma:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263

## Descrição técnica

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Valor de fluxo       | 14 l/min                |
| Pressão de fluxo     | 36,26 - 72,52 psi       |
| Situação de montagem | de instalação na parede |
| Pressão de fluxo     | 2,5 - 5 bar             |
| Largura              | 400 mm                  |
| Peso                 | 3 kg                    |
| Profundidade         | 415 mm                  |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Função               | Lava-olhos      |
| Altura               | 235 mm          |
| Rosca de ligação BSP | 3/4 IG polegada |
| Tipo de produto      | Lava-olhos      |