



Berbequim aparafusador de impacto sem fio, Tipo: 7104076H3



Dados do pedido

Número do pedido

070100 7104076H3

GTIN

Classe de artigo

03F

Descrição

Modelo:

Berbequim aparafusador de impacto sem fio de 2 velocidades com motor sem escovas.

- **Controlo eletrónico de velocidade para uma marcação e aparafusamento suaves e seguros, funcionamento à direita/esquerda.**
- **Transmissão toda em metal de 2 velocidades com mecanismo de impacto ativável para perfurar em metal, pedra e alvenaria.**
- **Ajuste de binário de vários níveis e bucha amovível.**
- **Inclui bucha totalmente de metal QuickIN (120 Nm) com mordentes de aperto de metal duro e forças de fixação elevadas.**
- **Tecnologia FEIN SafetyCell. Protege a bateria e a máquina contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.**

Material fornecido:

Inclui 1 bucha QuickIN (120 Nm), 1 clipe de cinto, 1 L-BOXX.

Instrução:

Para baterias e carregadores adequados ver o n.º 073851 – 073866.

Descrição técnica

bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão

Bosch 18 V

Design do motor	Sem escovas
Peso	1,8 kg
Ø máximo da broca espiral em madeira	50 mm
Ø máximo da broca espiral em betão	13 mm
Tipo de bateria	lão de lítio
Tensão da bateria	18 V
Capacidade da bateria	4 Ah
vibração máxima conforme EN sem função de abertura de furos por percussão	<2,5 m/s ²
utilização típica	Heavy Duty
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade	2000 r,p,m,
binário máximo suave	38 Nm
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade	0 - 450 r,p,m,
Ø máximo da broca espiral em aço	13 mm
Área de aperto do mandril de aperto rápido	1,5 - 13 mm
vibração máxima conforme EN com função de abertura de furos por percussão	13 m/s ²
Designação do fabricante	ASB 18 Q AS
embalagem	Mala de sistema (L-Boxx)
Alimentação de energia	A bateria recarregável
binário máximo duro	60 Nm
Tipo de produto	Berbequim aparafusador de impacto

Acessórios

Bateria de iões de lítio Tipo de bateria, tensão da bateria B18	073851 B18
Bateria de iões de lítio Tipo de bateria, tensão da bateria B18	073853 B18
	073854 B18

Bateria de iões de lítio Tipo de bateria, tensão da bateria
B18

Bateria de iões de lítioProCore Tipo de bateria, tensão da
bateria C18

073856 C18

Bateria de iões de lítioProCore Tipo de bateria, tensão da
bateria C18

073857 C18

Bateria de iões de lítioProCore Tipo de bateria, tensão da
bateria C18

073858 C18

Bateria de iões de lítioProCore+ Capacidade da bateria 8

073860 8

Conjunto básico de bateriaProCore+ Capacidade da
bateria 8

073861 8

Conjunto para principiantes sem fioProCore Tipo de
bateria, tensão da bateria C18

073863 C18

Conjunto para principiantes sem fioProCore Tipo de
bateria, tensão da bateria C18

073865 C18

Conjunto para principiantes sem fioProCore Tipo de
bateria, tensão da bateria C18

073867 C18