



Berbequim aparafusador sem fio, Tipo: 71161461



Dados do pedido

Número do pedido	070200 71161461
GTIN	4014586898919
Classe de artigo	03F

Descrição

Modelo:

Berbequim aparafusador sem fio de 2 e 4 velocidades

- Para resultados precisos de perfuração e aparafusamento.
- Controlo eletrónico de velocidade para uma marcação e aparafusamento suaves e seguros, funcionamento à direita/esquerda.
- Carcaça da transmissão de metal robusta para uma longa vida útil.
- Bom equilíbrio de peso e ergonomia com insertos Softgrip para uma utilização contínua sem fadiga.
- Progresso máximo no trabalho com baterias AMPshare 18V ProCore: A tecnologia COOLPACK 2.0 proporciona uma vida útil da bateria 135% mais longa. A tecnologia de células topo de gama e a gestão inteligente da bateria proporcionam 87% mais desempenho do que as baterias convencionais.

Berbequim aparafusador sem fio, de 4 velocidades, pequeno e leve, com motor sem escovas e interface QuickIN. Perfeitamente adequado para perfuração universal e parafusos até 8 mm.

- Transmissão toda em metal, de 4 velocidades, para velocidades de corte ideais para perfuração em metal e parafusos autoperfurantes até 6 mm.
- Motor sem escovas FEIN PowerDrive com 30% maior eficiência e longa vida útil.
- Ajuste mecânico do binário.

- **Proteção abrangente do utilizador através da proteção contra reinício, proteção eletrónica contra sobrecarga e travão.**

Material fornecido:

Bucha QuickIN, clipe de cinto, suporte de pontas, L-BOXX

Instrução:

Para baterias, carregadores e conjuntos básicos adequados ver n.º 073851 - 073866.

Descrição técnica

n.º máximo de rotações 3. ^a velocidade	1400 r,p,m,
Peso	1,3 kg
Designação do fabricante	ASCM 18 QSW AS Select
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Bosch 18 V
n.º máximo de rotações 1. ^a velocidade	400 r,p,m,
embalagem	Mala de sistema (L-Boxx)
binário máximo duro	40 Nm
binário máximo suave	30 Nm
Ø máximo da broca espiral em aço	13 mm
vibração máxima conforme EN	<2,5 m/s ²
Tensão da bateria	18 V
Tipo de bateria	lão de lítio
Ø máximo da broca espiral em madeira	40 mm
n.º máximo de rotações 4. ^a velocidade	2500 r,p,m,
utilização típica	Medium
Alimentação de energia	A bateria recarregável
n.º máximo de rotações 2. ^a velocidade	700 r,p,m,
Área de aperto do mandril de aperto rápido	1,5 - 13 mm
Tipo de produto	Berbequim aparafusador
USP1	Transmissão de 4 velocidades. 18V
USP2	adequado para madeira e aço, área de aperto do mandril rápido 1,5-13

