



Aparafusadora de impacto sem fio, Tipo: 71151061



Dados do pedido

Número do pedido	074000 71151061
GTIN	4014586898889
Classe de artigo	03F

Descrição

Modelo:

Potentes aparafusadoras de impacto sem fio com **motor sem escovas e ajuste de binário de 6 níveis**. Transmissão robusta de impactos totalmente em metal e manipulação ergonómica graças ao revestimento macio.

- **Motor sem escovas tem um binário 10% mais elevado na rotação à esquerda para soltar parafusos extremamente apertados.**
- **Proteção contra contacto na cabeça da transmissão.**
- **Design compacto.**

Material fornecido:

Sem bateria e sem carregador, com L-BOXX. 1 clipe de cinto, 1 suporte para pontas.

Instrução:

Para baterias, carregadores e kits de iniciantes adequados, ver n.º 073851 – 073866.

Descrição técnica

vibração máxima conforme EN	6 m/s ²
Designação do fabricante	ASCD 18-300 W2 AS

embalagem	Mala de sistema (L-Boxx)
Tensão da bateria	18 V
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Número de baterias incluídas	0
binário máximo	290 Nm
Ø máximo do parafuso (8,8 – 12,9)	M18
Medidas do alojamento de ferramentas	1/2 polegada
utilização típica	Heavy Duty
Peso	1,2 kg
Número de batidas	0 - 3400 r,p,m,
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas	Quadrado exterior
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Bosch 18 V
Tipo de bateria	lão de lítio
Tipo de produto	Aparafusadora de impacto

Acessórios

Carregador de bateria Tipo 1880CV	073866 1880CV
Carregador de bateria Tipo GAL18160C	073866 GAL18160C
Carregador de bateria Tipo GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80