

**Conjunto de paquímetros digitais IP67 com medida de profundidade redonda, amplitude de medição de 150 mm, Número de paquímetros: 3****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 412735 3      |
| GTIN             | 4067263132912 |
| Classe de artigo | 43A           |

**Descrição****Versão:**

Mostrador LCD de alto contraste e legível. Sistema de medição indutivo e à prova de água com função Reference-Lock. As superfícies de medição são finamente esmeriladas.

**Função:**

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

**Material fornecido:**

Inclui 1 pilha n.º 081560, tam. CR2032 por paquímetro. 3× paquímetro n.º 412731 tam.150.

**Descrição técnica**

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Desvio de medição E MPE      | ±0,03 mm                    |
| Alimentação de energia       | A pilhas                    |
| Proteção do valor de medição | Sistema Reference Lock MAHR |
| Calibração                   | A1                          |
| Leitura                      | 0,0005 polegada             |
| Tipo de proteção IP          | IP 67                       |

## Ficha de dados

|                                            |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leitura                                    | 0,01 mm                                                                                                          |
| Medidor de profundidade disponível         | sim                                                                                                              |
| Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032                                                                                                    |
| Leitura comutável                          | mm/polegada                                                                                                      |
| Comprimento do bico                        | 40 mm                                                                                                            |
| medidor de profundidade                    | Ø 1,6                                                                                                            |
| Número de pilhas incluídas                 | 1                                                                                                                |
| Norma                                      | ISO 13385                                                                                                        |
| Faixa de medição                           | 0 - 150 mm                                                                                                       |
| Tecnologia de medição                      | digital                                                                                                          |
| Material                                   | Aço inoxidável, INOX                                                                                             |
| todas as peças                             | temperado                                                                                                        |
| embalagem                                  | caixa estável                                                                                                    |
| Tipo de produto                            | Paquímetro universal                                                                                             |
| USP1                                       | Paquímetro digital, IP67 com medidor de profundidade redondo, amplitude de medição de 150 mm, leitura de 0,01 mm |

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/412735-3>