

**Conjunto de paquímetros digitais IP67 com medida de profundidade redonda, amplitude de medição de 150 mm, Número de paquímetros: 10****Dados do pedido**

Número do pedido	412735 10
GTIN	4067263132899
Classe de artigo	43A

Descrição**Versão:**

Mostrador LCD de alto contraste e legível. Sistema de medição indutivo e à prova de água com função Reference-Lock. As superfícies de medição são finamente esmeriladas.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha n.º 081560, tam. CR2032 por paquímetro. 10x paquímetro n.º 412731 tam.150.

Descrição técnica

Norma	ISO 13385
Comprimento do bico	40 mm
Desvio de medição E MPE	±0,03 mm
Leitura comutável	mm/polegada
Faixa de medição	0 - 150 mm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Leitura	0,0005 polegada

Ficha de dados

Calibração	A1
Alimentação de energia	A pilhas
Proteção do valor de medição	Sistema Reference Lock MAHR
Número de pilhas incluídas	1
medidor de profundidade	Ø 1,6
Medidor de profundidade disponível	sim
Tipo de proteção IP	IP 67
Leitura	0,01 mm
Tecnologia de medição	digital
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Paquímetro universal
USP1	Paquímetro digital, IP67 com medidor de profundidade redondo, amplitude de medição de 150 mm, leitura de 0,01 mm

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/412735-10>