



Retificadora angular sem fio GWS, Tipo: 18V-180P



Dados do pedido

| | |
|------------------|-----------------|
| Número do pedido | 077120 18V-180P |
| GTIN | 4053423246209 |
| Classe de artigo | 03C |

Descrição

Modelo:

Retificadora angular sem fio 18 V pequena e leve de 180 mm:

- Com um disco abrasivo de 180 mm e uma cabeça de transmissão pequena, oferece a mesma profundidade de corte que uma retificadora angular grande de 230 mm, mas é até 35% mais leve.
- Tecnologia Biturbo Brushless para corte rápido numa vasta gama de materiais.
- Interruptor PROtection, KickBack Control, sistema de travagem inteligente.

Material fornecido:

Inclui tampa protetora, pega adicional, discos de corte, L-BOXX. Sem bateria e carregador.

Instrução:

Pode encontrar baterias sobresselentes e carregadores adequados com o n.º 073854 e n.º 073866.

Descrição técnica

| | |
|--------------------------|--------------|
| Designação do fabricante | GWS 18V-180P |
| Tipo de bateria | lão de lítio |
| Ø máximo do disco | 180 mm |

| | |
|--|--------------------------|
| profundidade de corte máxima | 61 mm |
| Tensão da bateria | 18 V |
| embalagem | Mala de sistema (L-Boxx) |
| Peso | 2,8 kg |
| bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Bosch 18 V |
| vibração máxima conforme EN | 4,1 m/s ² |
| Número de baterias incluídas | 0 |
| Alimentação de energia | A bateria recarregável |
| Particularidade | Comutação de homem morto |
| n.º máximo de rotações | 6100 r,p,m, |
| Bloqueio contra re arranque | sim |
| Tipo de produto | Retificadora angular |