

Garant**Lâmina de serra circular de dentes planos alternados duplos com chanfro Aço, Ø da folha D: 305mm****Dados do pedido**

Número do pedido	584006 305
GTIN	4067263117766
Classe de artigo	51S

Descrição**Modelo:**

Com ponta de metal duro, design preciso com folha de base de alta resistência, insonorizada. Gume em metal duro de dimensões generosas para retificação frequente. Com uma vida útil significativamente superior.

Utilização:

Para o processamento de **aço** com serras de esquadria e meia-esquadria. Corte fácil de aço macio, perfis, tubos e chapas. Com reduzida produção de rebarbas, corte rápido sem arrefecimento.

Descrição técnica

Ø da folha D	305 mm
Número de dentes	60
Ø do furo	25,4 mm
Largura de corte B	2,2 mm

Óleo de corte	HM
indicado para material	Aço
Tipo de produto	Folha de serra circular