

Garant**Cabeça de mandrilar HW, Ligação: HW40****Dados do pedido**

Número do pedido	237600 HW40
GTIN	4045197675965
Classe de artigo	29W

Descrição**Versão:****Precisão de avanço de 0,002 mm em Ø através de nónio.****Utilização:**

De preferência, com pastilha reversível n.º 237695 – 237698.

Com alojamento n.º 237651 – 237656.

Nota:

Suporte de pastilha reversível 237604 2 para extensão para o intervalo de Ø de 64,9 a 81,1.

Descrição técnica

Comprimento útil L ₁	75 mm
Ligação	HW40
Pastilha de corte reversível adequada	CC..0602..
Parafuso para pastilha reversível	237606 tam. 1
Ø da área do fuso	50,9 - 67,1 mm
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Ferramenta de fuso